


Zg. unvollständig vermassst, nur gültig mit dxf/dwg/CATPart/CATDrawing
 Allgemeintoleranz (Länge, Winkel, Rundung): mittel
 Sichtfläche

Abwicklung:
516.633mm
211.7 mm



		0.2	0.2	EN AW6060 T66	-	-	-	-	-	EN 12020-2	
Status		R innen	R aussen	Werkstoff	Farbe	Oberfläche	Querschnitt	Volumen	Gewicht	allg. Toleranz	
Akt.	Folg.	<p>a) b) c)</p>							<p>Für die technischen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.</p>		
Steckdeckel 178x25								Massstab 1:1 A4	Gezeichnet	msie	22.07.11
									Geprüft		
									SAP	273808	
								ersetzt			
								Engineering Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg +41 71 727 6060		10144-115-00	